


Tillbehörsguide linfritt montage av LK Värmekretsfordelare RF

Kopplingsvariant 1


OBS!

kopplingen och röranslutning dras rakt ut genom hålet i skåpet på sidan. Konsolen behöver inte höjas eller sänkas.




Pos.	RSK	Produkt
1	243 55 22	LK Koppling HF, rak, G25, lekande mutter x G25 utv
2	241 75 50	LK Kulventil rak G25, G25 inv/utv gg
3	243 55 24	LK Nippel HF, G25, utv G25 x Utv G25
Kompatibla med 243 55 24:		
Presskopplingar		
RSK 187 65 26		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, AX25 x G25
RSK 188 84 93		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, A32 x G25
RSK 243 55 12		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 20x2,0 X G25
RSK 243 55 13		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 25x2,3 X G25
Halvkopplingar		
RSK 214 81 64		LK Halvkoppling, G25 x Cu 22
RSK 214 81 65		LK Halvkoppling, G25 x Cu 28
RSK 214 81 66		LK Halvkoppling, G25 x PE-X 25x2,3

Kopplingsvariant 2



OBS!

Den nedre fördelaren flyttas upp till ett högre läge och kopplingar och röranslutning dras nedåt i skåpet för ingång genom botten



Pos.	RSK	Produkt
1	243 55 22	LK Koppling HF, rak, G25, lekande mutter x G25 utv
2	243 55 23	LK Koppling HF , vinkel, G25 lekande mutter x G25 utv
3	241 75 50	LK Kulventil rak G25, G25 inv/utv gg
4	243 55 24	LK Nippel HF, G25, utv G25 x Utv G25
5	241 96 11, 241 96 10	LK OptiFlow EVO II, G25 utv/inv
Kompatibla med 243 55 24:		
Presskopplingar		
RSK 187 65 26		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, AX25 x G25
RSK 188 84 93		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, A32 x G25
RSK 243 55 12		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 20x2,0 X G25
RSK 243 55 13		LK PressPex Rak koppling m. lekande mutter, 25x2,3 X G25
Halvkopplingar		
RSK 214 81 64		LK Halvkoppling, G25 x Cu 22
RSK 214 81 65		LK Halvkoppling, G25 x Cu 28
RSK 214 81 66		LK Halvkoppling, G25 x PE-X 25x2,3




Konsolens justerbara positioner



NOTERA! DEN JUSTERBARA KONSOLEN INFÖRS LÖPANDE UNDER 2025.



OBS!
Standardläge med rördragning rakt genom skåpets sida.



Bilden är en principbild och visar konsolens normalläge med rördragningen rakt genom sidan på skåpet. Konsolfästena visas inte på bilden.




NOTERA! DEN JUSTERBARA KONSOLEN INFÖRS LÖPANDE UNDER 2025.



OBS!

Konsolen fästs högre upp då kopplingar och rör ska dras genom botten av skåpet.



Bilden är en principbild och visar konsolen i högt läge med rördragningen genom botten på skåpet. Konsolfästena visas inte på bilden.

